



HES040GC

Disjuntor P160 LSnl 3P-3D 40A 70kA

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	40 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	85 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-2	85 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	70 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-2	70 kA
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-2	2,50 kA
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-2	2,50 kA

Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
Posição neutra	Sem neutro

Corrente elétrica

Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	85 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2	50 kA
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A
Corrente nominal 60 °C de acordo com a IEC60947	40 A
Corrente nominal 65 °C de acordo com a IEC60947	40 A
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947	40 A

Modo de configuração

Ajuste do mostrador atual Ir1	16 A 18 A 20 A 22 A 25 A 28 A 32 A 34 A 37 A 40 A
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração	21,9 - 400,0 A

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	6 - 6 Nm
Posição de montagem/ligação	Frente

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	220 - 690 V

Funções

Relé	LSNI
------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,68 W
Potência dissipada por polo	0,56 W

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	10000
N.º de manobras mecânicas	40000

Equipamento

Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	6 - 70 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	6 - 95 mm ²

Dimensões

Altura	130 mm
--------	--------

Cabo

Material do cabo	Cobre
------------------	-------

Dimensões

Largura	90 mm
Profundidade	97 mm

Controlos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Não
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco Diferencial	Não
Adequado para caixa de distribuição	Sim

Alimentação

Posição da fonte de alimentação	Bidirecional
---------------------------------	--------------

Proteção elétrica

Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)	5 s
Proteção de curta duração (std): corrente (lscd)	1,5 2 3 4 5 6 7 8 10
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)	100 ms
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador	15

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----