



SVN124

### Voyant LED Bleu 230VAC

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,80 W
-----------------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	62 mm

##### Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

##### Raccordement

Type de douille	Fix
-----------------	-----

##### Matière

Couleur	Bleu
---------	------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement	0 kW
--	------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui