



SVN124

### Voyant LED Bleu 230VAC

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement        | 250 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 230 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 50 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

##### Connectivité

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

##### Raccordement

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0.80 W |
|-----------------------------------|--------|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 83 mm    |
| Largeur    | 17.50 mm |
| Profondeur | 62 mm    |

##### Éclairage

|               |     |
|---------------|-----|
| Type de Lampe | LED |
|---------------|-----|

##### Raccordement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Type de douille de lampe | Fix |
|--------------------------|-----|

##### Matière

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Bleu |
|---------|------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Puissance

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Puissance max. par point de chargement | 0 kW |
|----------------------------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |