



85122201



Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	12 - 54 W
----------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Serie

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Testo

Principio regolazione luce	Impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
----------------------------	--

Ingresso unità di estensione	Con 2 ingressi di derivazione per pulsanti (contatto di chiusura) a un tasto
------------------------------	--

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
----------	--

Tipo di montaggio	Con griffe a espansione
-------------------	-------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----