



FWU53S1

**Coffret FW encastré 5 rangées 180 modules, IP30, classell, niche 807x815x115mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	15
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	180
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	853 mm
Largeur	853 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	802 mm
Largeur de montage	810 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	36

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----