



HI451

Commutateur 4P 125A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible I _{cw} IEC 60947	7 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	82000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Installation, montage

Couple de serrage	9 - 9,9 Nm
-------------------	------------

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5,40 W
-----------------------------------	--------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 50 mm ²
---	-------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui