



SVN127

**Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$        | 400 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$     | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 230 - 230 V |
| Typ napięcia zasilania                    | AC          |

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -20 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

**Łączność**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,80 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 62 mm    |

**Oświetlenie**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Typ źródła światła | LED |
|--------------------|-----|

**Rodzaj połączenia**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Rodzaj oprawy lampy | Stały |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | Czerwony |
|-------|----------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Moc**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Moc na punkt ładowania | 0 kW |
|------------------------|------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |