



SVN124

## Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$     | 250 V       |
| Nominale stothoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |
| Nominale spanning $U_e$             | 230 - 230 V |
| Type voeding                        | AC          |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Aansluiting

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,80 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 62 mm    |

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Aansluiting

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Uitvoering fitting | Fix |
|--------------------|-----|

#### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Blauw |
|-------|-------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Vermogen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vermogen per oplaadpunt | 0 kW |
|-------------------------|------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |