



SVN126

## Ledsignaalmodule groen + rood, 230 VAC

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$       | 400 V       |
| Nominale stroomhoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |
| Nominale spanning $U_e$               | 230 - 230 V |
| Type voeding                          | AC          |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

#### Aansluiting

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Doorsnede stijve geleider  | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,80 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 62 mm    |

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Aansluiting

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Uitvoering fitting | Fix |
|--------------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Vermogen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Vermogen per laadpunt | 0 kW |
|-----------------------|------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |