




85122201



### Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Illuminazione

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lampade LED dimmerabili da 230 V | 12 - 54 W |
|----------------------------------|-----------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 32 mm |
|-----------------------------|-------|

##### Testo

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio regolazione luce | Impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso unità di estensione | Con 2 ingressi di derivazione per pulsanti (contatto di chiusura) a un tasto |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|