



FR95S

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1400x1300x275mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1400 mm |
| Largeur                                    | 1300 mm |
| Profondeur                                 | 275 mm  |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1.50 mm |

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10         |

#### Équipement

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nombre de travée de large                | 5  |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 10 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matériau

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matériau              | Acier         |

#### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 9 |
|----------------|---|

#### Matériau

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 2   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|