



EE960

Oświetlenie kompaktowe 230V

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-5 - 60 °C

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
----------------	--

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	51 mm

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak