



EE960

### Компактний світильник для щитів, 230В

#### Технічні характеристики

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

##### Умови використання

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Робоча температура | 0 - 40 °C |
|--------------------|-----------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Температура зберігання / транспортування | -5 - 60 °C |
|------------------------------------------|------------|

##### Під'єднання

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-----------------------|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

##### Потужність

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 1 W |
|--------------------------------------------------------|-----|

##### Розміри

|        |       |
|--------|-------|
| Висота | 70 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 54 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Глибина | 51 mm |
|---------|-------|

##### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 230 - 230 V |
|-------------------------------------------|-------------|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|