



HET251GR

### MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 70kA LSnl

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                         | 250 A   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 85 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2 | 85 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 70 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2 | 70 kA   |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |

##### Architektura

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów             | 4           |
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik |
| Typ konstrukcji urządzenia  | Stacjonarny |
| Pozycja neutralna           | Lewy        |

##### Prąd elektryczny

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 85 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947        | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947        | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947            | 250 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947        | 240 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947            | 220 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947            | 200 A |

##### Ustawienia

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Nastawa wartości prądu Ir1                        | 90 A             |
|                                                   | 100 A            |
|                                                   | 110 A            |
|                                                   | 125 A            |
|                                                   | 140 A            |
|                                                   | 160 A            |
|                                                   | 180 A            |
|                                                   | 200 A            |
|                                                   | 225 A            |
|                                                   | 250 A            |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcowego zwłocznego | 122,9 - 2500,0 A |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 12 - 12 Nm |
| Pozycja montażu/połączenia  | Od frontu  |

##### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 8000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 800 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 220 - 690 V |

##### Funkcje

|                      |      |
|----------------------|------|
| Jednostka wyzwalania | LSNI |
|----------------------|------|

#### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 45 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 15 W |

#### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 10000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 40000 |

#### Sprzęt

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0 |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0 |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Typ złącza/wtyku                          | Zaciski                  |

#### Kabel

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Materiał kabla | Miedź<br>Aluminium |
|----------------|--------------------|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 165 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 97 mm  |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN                       | Nie |
| Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowym | Tak |
| Nadaje się do szafy rozdzielczej         | Tak |

#### Zasilanie

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pozycja zasilania | Dwukierunkowy |
|-------------------|---------------|

#### Zabezpieczenie elektryczne

|                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (It <sub>d</sub> ): opóźnienie (tr) | 5 s                                          |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (I <sub>sd</sub> )               | 1,5<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>10 |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)                 | 100 ms                                       |
| Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara            | 11                                           |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|