




5101



Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	30,40 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Stampa	Senza stampa

Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì