



VZ103V

### Технічні характеристики

#### Сумісність

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Підходить для типу корпусу | Прихований монтаж<br>Вбудовування в пустотілу стіну |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Розміри

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 630,50 mm |
| Ширина  | 348 mm    |
| Глибина | 36 mm     |

#### Кришка, дверцята

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Кількість дверей шафи   | 1  |
| Кількість замків        | 0  |

#### Матеріали

|              |              |
|--------------|--------------|
| Код RAL      | 9010         |
| Colour       | Чистий білий |
| Колір виробу | Чистий білий |
| Матеріал     | Метал        |
| Обробка      | Необроблений |

#### Архітектура

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Позиція дверей шафи | Зліва |
|---------------------|-------|

#### Безпека

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30                 |
| Тип блокування                    | Замикається на замок |

#### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 3 |
|----------------------|---|

#### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

#### Установлення, монтаж

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
|----------------------------------------|----|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |