



14357103

**Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola K.5 alu, alluminio anodizzato****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Elemento di controllo/comando | Doppio bilanciante |
|-------------------------------|--------------------|

**Materiali**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Colore                | Alluminio  |
| Codice RAL            | 9006       |
| finitura superficiale | Opaco      |
| Materiale             | Alluminio  |
| Trattamento           | Anodizzato |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 71 mm |
| Profondità | 25 mm |

**Connettività**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Testo**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Stampa            | Con stampa frecce                           |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto                      |
| Pulsante          | Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio |

**Adatto per**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |