



SBN363

Prekidač, 63A, 3k.o, 400V AC, 3M

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Broj polova	3
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda
Tip pola	3P

Električna struja

Nazivna struja	63 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	63 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	63 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	63 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	63 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	1,33 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	0,94 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

Napon

Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
------------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2,80 - 2,80 Nm
------------------------	----------------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	440 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	52,50 mm
Dubina	68 mm
Dimenzije	83 x 52.50 mm

Oprema

Broj NO kontakata	3
Broj NC kontakata	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 25 mm ²

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	60000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi)	5000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi)	5000

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	6,90 W
Gubitak snage po polu na In	2,30 W

Povezivost

Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje	Poravnata klema
--	-----------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da