



181200

**Serie 1930/Glas Pokrętko mosiężne, mosiądz**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik |
|-----------------------------|-------------|

**Materiały**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kolor                   | Mosiądz                    |
| Kod RAL                 | 1036                       |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                     |
| Materiał                | Mosiądz                    |
| Obróbka                 | Lakierowany<br>Lakierowany |

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 35 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Głębokość | 16 mm |

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Przeziernik / kontrolka | Nie |
|-------------------------|-----|

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK02 |

**Dodatkowe informacje**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Nadruk | Bez nadruku            |
| Montaż | Do mocowania śrubowego |

**Odpowiednie do**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Berker serie 1930/Glas |  |
|------------------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |