




1096608600

**Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, antrac**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

**Materiais**

|            |              |
|------------|--------------|
| Cor        | Antracite    |
| Código RAL | 7021         |
| Acabamento | Aveludado    |
| Material   | Duroplástico |
| Tratamento | Envernizado  |

**Dimensões**

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 58,80 mm |
| Largura      | 58,80 mm |
| Profundidade | 30,50 mm |

**Conectividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Índice de proteção**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Índice de proteção IP                         | IP20                                    |
| Utilizável na classe de proteção IP mais alta | IP44 em combinação com conjunto vedante |

**Textos**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Impressão          | Com gravação              |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso |

**Adequado para**

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |