



LT050

Mespatrioonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	160 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 95 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 95 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
----------------	----------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	9 W
----------------------------------	-----

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1600

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

Afmetingen

Hoogte	206 mm
Breedte	106 mm
Diepte	80 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja