



LT050

## Säkringslastfrånskiljare NH00 125A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	160 A
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	5 kA
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	160 A

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	4,50 - 4,50 Nm
-----------------------------	----------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9 W
--	-----

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1400
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 Tabell 4	1600

#### Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

#### Dimensioner

Höjd	206 mm
Bredd	106 mm
Djup	80 mm

#### Installation, montering

Montering	Monteringsplatta DIN-skena
-----------	-------------------------------

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja