



NF140A

Disjoncteur 1P 6 kA C-40A 1M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Courant assigné à -15°C	45,60 A
Courant assigné à -10°C	45 A
Courant assigné à -5°C	44,40 A
Courant assigné à 0°C	43,80 A
Courant assigné à 5°C	43,20 A
Courant assigné à 10°C	42,60 A
Courant assigné à 15°C	42 A
Courant assigné à 20°C	41,30 A
Courant assigné à 25°C	40,70 A
Courant assigné à 30°C	40 A
Courant assigné à 35°C	39,30 A
Courant assigné à 40°C	38,60 A
Courant assigné à 45°C	37,90 A
Courant assigné à 50°C	37,20 A
Courant assigné à 55°C	36,50 A
Courant assigné à 60°C	35,70 A
Courant assigné à 65°C	35,10 A
Courant assigné à 70°C	34,30 A

Architecture

Type de pôles	1P
Courbe	C

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	6 kA
---	------

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit 360°	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Sécurité

Distance de la grille	60 mm
-----------------------	-------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	2
--	---

Classe de limitation d'énergie I ² t	3
---	---

Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats
------------------------------------	--------------

Température de service	-25 - +70 °C
------------------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,80 W
-----------------------------------	--------

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Dimensions

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	70 mm
------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
