



HCE801H

### Interrupteur à déclenchement libre h1000 4P 800A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	2x 240 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

##### Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	49,60 W
Puissance dissipée totale sous IN	148,80 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui