




HCE801H

### Interrupor de maniobra-seccionador h1000, 4P, 800A

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 800 A |
|----------------------------|-------|

##### Arquitectura

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Número de polos               | 4      |
| Elemento de control/operación | Maneta |

##### Conexión

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Sección transversal de conductor rígido   | 2x 240 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor flexible | 2x 240 mm <sup>2</sup> |

##### Tensión

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 800 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 8000 V |

##### Disparo

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al disparar | 10 ms |
|---------------------------------|-------|

##### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Accionamiento motorizado opcional | Sí |
|-----------------------------------|----|

##### Funciones

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Unidad de disparo | Interrupor |
|-------------------|------------|

##### Potencia

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Potencia disipada por polo en In                             | 49,60 W  |
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 148,80 W |
| Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1                | 526000 W |

##### Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

##### Tapa, puerta

|                 |    |
|-----------------|----|
| Interenclavable | Sí |
|-----------------|----|

##### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP4X |
|-------------------------------------|------|

##### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |