




29516084



Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	2 W
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Alluminio
--------	-----------

Codice RAL	9006
------------	------

Finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento	Verniciato
-------------	------------

Serie

Altezza	70 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	50 mm
------------	-------

Connessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.
---------------	--

Etichettatura	Lamine con serigrafia di simboli inseribili
---------------	---

Serigrafia	Senza serigrafia
------------	------------------

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----