



HHT201DR

Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	200 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	35 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2	25 kA
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947	263,80 A
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947	256,70 A
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947	249,40 A
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947	241,90 A
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947	234,10 A
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947	226,10 A
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947	217,70 A
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947	209 A
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947	200 A
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947	190,50 A
Corrente nominal 60 °C de acordo com a IEC60947	180,50 A
Corrente nominal 65 °C de acordo com a IEC60947	170 A
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947	158,70 A

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
Posição neutra	Esquerda

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	220 - 690 V

Funções

Relé	TM A/A
------	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	36 W
--------------------------------	------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	10000
N.º de manobras mecânicas	40000

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm²
Secção transversal de condutor rígido	35 - 185 mm²

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Modo de configuração

0,63
0,8
1

Cabo

Material do cabo

Cobre
Alumínio

Compatibilidade

Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco Diferencial

Sim

Adequado para calha DIN

Não

Adequado para caixa de distribuição

Sim

Dimensões

Dimensões

165 x 140 mm

Altura

165 mm

Largura

140 mm

Profundidade

97 mm

Instalação / montagem

Posição de montagem/ligação

Frente

Binário de aperto nominal

12 - 12 Nm

Proteção elétrica

Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador

6
8
10
12

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim