



714134

Mecanismo SCHUKO

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	50 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	20 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Características técnicas

Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x	
----------------------------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si