



714134

Berker - Mecanismo SCHUKO

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	50 mm
Largura	50 mm
Profundidade	20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim