



GW2B9011

Wip 55 mm, 2-voudig, halogeenvrij, zwart

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

##### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Grafietzwart |
| RAL-code                | 9011         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | PC-ABS       |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld  |

##### Afmetingen

|             |       |
|-------------|-------|
| Hoogte      | 55 mm |
| Breedte     | 55 mm |
| Diepte      | 7 mm  |
| Diameter as | 0 mm  |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee                               |
| Aansluitwijze         | Klembevestiging<br>Klemverbinding |

##### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

##### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

##### Identificatie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

##### Geschikt voor

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Hager data-componenten BRx |  |
|----------------------------|--|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |