




SBN333

Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm²

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	3
Poloha neutrálního vodiče	Bez neutrálního
Typ pólu	3P

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I _{cm} při 415 V AC podle IEC 60947-3	0,67 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I _{cw} 1 s IEC 60947	0,48 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud I _{nc} s pojistkou podle IEC/EN 60669-6000A/80A gG parallel 32A gG 2-4	

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
----------------------------	----------------

Napětí

Provozní napětí AC	400 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC

Instalace, montáž

Typ dolního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
--	-----------------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	6000 V
--	--------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Šířka	52,50 mm
Hloubka	68 mm

Vybavení

Počet kontaktů NO	3
Počet kontaktů NC	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez plného vodiče	2,5 - 25 mm ²
----------------------	--------------------------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	60000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	5000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	5000

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,50 W
Ztrátový výkon na pól	1,20 W

Konektivita

Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano