



WH25120300C

kallysto.line ENC complet: Interrupteur S6 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Diamètre	60 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Permutateur

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui