



HDA430S

**Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA sélectif**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4
Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles protégé	3

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	30 A
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	Platine de fixation
Couple de serrage	4 - 4 Nm

**Tension**

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	440 - 440 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Réglages**

Valeur du réglage thermique	10 A 15 A 20 A 25 A 30 A
-----------------------------	--------------------------------------

**Courant électrique**

Courant différentiel assigné Idn	500 mA
Capacité de commutation nominale Icn	2 kA

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	25 - 25 mm <sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur	198 mm
Largeur	115 mm
Profondeur	76 mm
Dimensions	198 x 115 mm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Commandes et indicateurs**

Visualisation du défaut différentiel	Non
--------------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Déclenchements**

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
--	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP40
Type de protection différentielle	AC SEL

**Equipement**

Plombable

Oui