



VR212TD

Ormar, Cosmos, PŽ, 2 reda, 24M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Oprema

Broj šina 2

Broj redova 2

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

##### Kapacitet

Broj modula 24

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 351 mm

Širina 308 mm

Dubina 93 mm

Ugrađena visina 333 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

##### Dimenzije

Ugrađena širina 290 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 24

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

##### Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

##### Materijali

UV otporno Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

---

**Sigurnost**

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----