



SPB115



Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	240 - 240 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	275 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,35 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,35 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	125 A
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	96,8 mm
Bredd	17,60 mm
Djup	65,7 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN TN-C TT
------------	------------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,14 - 1,5 mm ²

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 4,5 Nm
-----------------------------	------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----