



SPB117

Limit. sobret. 1P 40kA T2 IT C. A.

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	440 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	2,20 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	2200 V

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	125 A
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensões

Altura	96,8 mm
Largura	17,6 mm
Profundidade	65,7 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	IT TT TN
--------------	----------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim
------------------------------------	-----

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 25,0 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 35,0 mm ²
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm ²

Normas

	T2
--	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm
---------------------------	----------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim