



LNH2080M6

**NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 690V 80A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sicherungsgröße          | NH2C |
| Sicherungscharakteristik | gG   |

**Spannung**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart         | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue   | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |

**Elektrischer Strom**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Bemessungsstrom IN | 80 A |
|--------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

**Leistung**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Leistungsabgabe bei IN | 8,30 W |
|------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 150 mm  |
| Breite | 39 mm   |
| Tiefe  | 72,5 mm |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |