




SRD08005

## Stroomtransformator BG 613, 800/5 A, 5 VA, klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Functies

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Vermogen                         | 5 VA |
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6 W  |

#### Afmetingen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Doorsnede van de opening | 45 mm  |
| Hoogte                   | 108 mm |
| Breedte                  | 85 mm  |
| Diepte                   | 30 mm  |
| Hoogte van de opening    | 45 mm  |
| Breedte van opening      | 65 mm  |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 40 °C |

#### Aansluiting

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP10 |
|--------------------------------------------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 800 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A   |

#### Installatie, montage

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |