



SPB113

Overspanningsbeveiliging 40kA 1P (IT-net)

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continu bedrijfsspanning U _c volgens IEC61643-1	440 V
Spanningsbeveiliging U _p volgens IEC61643-1	2,20 kV
Veiligheidsniveau U _p L-N/PEN IEC61643-11	2200 V

Elektrische Stroom

Nominale ontladestroom I _n 8/20μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	89,8 mm
Breedte	17,6 mm
Diepte	65,7 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	IT TT TN
-------------	----------------

Uitrusting

Met meldcontact op afstand	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja