



HIC425G

Commutateur motorisé auto 4P 125A

Caractéristiques techniques

Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------|-------------|

Courant électrique

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                  | 125 A  |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG | 100 kA |

Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 82000 W |
|-----------------------------------|---------|

Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4               |
| Type de boîtier | Produit complet |

Compatibilité

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

Installation, montage

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montage sur | Platine de fixation |
|-------------|---------------------|