



HNA080Z

Disjoncteur Boîtier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 80A 40kA CTC

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3
Position du neutre	Sans neutre
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	101,90 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	99,40 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	96,90 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	94,30 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	91,60 A
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947	88,80 A
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947	86 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	83 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	80 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	76,80 A
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947	73,40 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	70 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	66,30 A
Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de coupure nominal lcs sous 230V AC selon IEC 60947-2	40 kA
Pouvoir de coupure nominal lcs sous 400V AC selon IEC 60947-2	20 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 240V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 400V AC selon IEC 60947-2	40 kA

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	130 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	68 mm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	4000

Fonctions

Unité de déclenchement	TM F/F
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Position de montage/connexion	Devant
-------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Temps de déclenchement déclencheur magnétique	0 - 0 ms
---	----------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	18,90 W
-----------------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm ²

Réglages

Cran de réglage thermique xIN	1
	1

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui