



SPB215

## Overspanningsbeveiliging T2 2P 40kA TT/TNS met indicator + sign.contact

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue                                              | 240 - 240 V |
| Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1                  | 275 V       |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1            | 1,35 kV     |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11 | 1,60 kV     |
| Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11                       | 1350 V      |

#### Stroom / temperatuur

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale ontladestroom In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)        | 125 A |
| Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE                              | 40 kA |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 96,8 mm  |
| Breedte | 35,60 mm |
| Diepte  | 65,7 mm  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 80 °C |
|---------------------|-------------|

#### Netwerkconfiguratie

|              |            |
|--------------|------------|
| Type stelsel | TN-S<br>TT |
|--------------|------------|

#### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met meldcontact | Ja |
|-----------------|----|

#### Aansluiting

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders       | 1,5 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitdoorsnede signaalcontact                                       | 0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### Normen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vereistenklasse IEC 61643 | T2 |
|---------------------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Installatie, montage

|                |          |
|----------------|----------|
| Aandraaimoment | 3 - 3 NM |
|----------------|----------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|