



SPB215

Overspanningsbeveiliging T2 2P 40kA TT/TNS met indicator + sign.contact

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	240 - 240 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,35 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,60 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladestroom In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	96,8 mm
Breedte	35,60 mm
Diepte	65,7 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1,5 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1,5 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----