




BTH380E

Bloco dif. 3P 125A regulável tipo HI 6M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	300 mA
	500 mA
	1000 mA

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	3,50 - 3,50 Nm
---------------------------	----------------

Potência

Potência total dissipada em IN	11,25 W
--------------------------------	---------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	7000
N.º de manobras elétricas em ciclos	1000

Tensão

Tensão nominal de isolamento U _i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	6000 V

Segurança

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	103 mm
Largura	187 mm
Profundidade	69 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

