



SPB315

Overspanningsbeveiliging T2 3P 40 kA TNC met indicator + sign.contact

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,35 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladestroom I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	98,7 mm
Breedte	53,4 mm
Diepte	65,7 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-C TN TT
--------------	------------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1,5 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1,5 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----