



SPB315

## Överspänningsskydd T2 3P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 3 |
|---------------|---|

#### Spänning

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue                             | 230 - 400 V |
| Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1 | 275 V       |
| Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1        | 1,35 kV     |
| Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11            | 1350 V      |

#### Elektrisk ström

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominell urladdningsström i 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)              | 125 A |
| Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE                         | 40 kA |

#### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 98,7 mm |
| Bredd | 53,4 mm |
| Djup  | 65,7 mm |

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -40 - 80 °C |
|------------------|-------------|

#### Nätverkskonfiguration

|            |                  |
|------------|------------------|
| Typ av nät | TN-C<br>TN<br>TT |
|------------|------------------|

#### Utrustning

|                  |    |
|------------------|----|
| Med fjärrkontakt | Ja |
|------------------|----|

#### Anslutning

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare    | 1,5 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea signalkontakt                                  | 0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### Standarder

|                     |    |
|---------------------|----|
| Kravklass IEC 61643 | T2 |
|---------------------|----|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Installation, montering

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 3 - 3 Nm |
|-----------------------------|----------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|