



HW1W316FS

Lastfrånskiljare HW1 1600A 3-polig fast

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1600 A
-----------	--------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Enhetens konstruktionstyp	Fast
---------------------------	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
-----------------------------------	--------

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V
---	---------

Elektrisk ström

Märkkorttidsström I_{cw} t=1 S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA
--	-------

Märkkorttidsström I_{cw} t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA
--	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----