



LLG116

### NH2-NR3P-LLG, 3W400-5S, auf SKL

#### Technische Eigenschaften

##### Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

##### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

##### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm <sup>2</sup>

##### Abmessungen

Höhe	149,50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V

##### Kabel

Kabeleinführungsposition	Seite
--------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja