



NH00LP20MR

### Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 20A indicateur supérieur

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|        |    |
|--------|----|
| Courbe | gG |
|--------|----|

##### Fusible

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Caractéristique du fusible | gG |
|----------------------------|----|

##### Tension

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
|------------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tension assignée CA 50 Hz | 400 - 400 V |
|---------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|       |     |
|-------|-----|
| Isolé | Non |
|-------|-----|

##### Principaux attributs électriques

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 100 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

##### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1.80 W |
|-----------------------------------|--------|

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 79 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 30 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 59 mm |
|------------|-------|

##### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|