



SPB415



Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	275 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,35 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,60 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	125 A
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	98,7 mm
Bredd	71 mm
Djup	65,7 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 25 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,14 - 1,5 mm ²

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----